


# Свързващ кабел NEBV-S1G44-K-5-N-LE39

Специф. Номер: 565290

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	4-40UNC
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	737 g
Електрически извод	44-pin Щекер Sub-D
обхват на работното напрежение DC	$\leq 30$ V
Натоварване на тока при 40°C	0.86 A
Дължина на кабела	5 m
Свойства на проводниците	За статични приложения
Мин. радиус на огъване на кабела	95 mm
Диаметър на кабела	9.6 mm
Допуск в диаметъра на кабелите	$\pm 0,5$ mm
Структура на кабела	40x0,14
Клас на защита	IP65 IP67 в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	Бронз позлатен