

# Съединител CRQS-1/8-1/4-U

Специф. Номер: 565319

FESTO



## Информационен лист

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Размер  | Стандарт   |
| Номинален размер                                | 0.157 "  |
| Монтажна позиция                                | по избор   |
| Конструкция                                     | права форма  |
| Размер на контейнера                            | 1  |
| Конструкция                                     | Push/Pull-принцип                                  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.4 MPa                                 |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | -0.95 ... 14 bar                                   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 203 psi                                |
| Работна среда                                   | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]         |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 4 - Много висока корозия под напрежение            |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                                 |
| Безопасно за храни                              | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Температура на околната среда                   | -20 ... 150 °C                                     |
| Макс. въртящ момент на затягане                 | 8.851 ft-lbf                                       |
| Тегло на продукта                               | 0.388 oz   |
| Използваеми проводници                          | PFAN   |
| Тип на закрепване                               | External hex 1/2                                   |
| Пневматичен извод 1                             | Външна резба 1/8 NPTF                              |
| Пневматичен извод 2                             | за шлаух, външен диаметър 1/4 "                    |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | -4 ... 302 °F                                      |
| Материал-забележка                              | RoHS konform                                       |
| Material housing                                | високолегирана стомана, неръждаема                 |
| Material release ring                           | високолегирана стомана, неръждаема                 |
| Material of tubing seal                         | FPM  |
| Material of tube retaining claw                 | високолегирана стомана, неръждаема                 |