


# Кабел на двигателя NEBM-S1G9-E-2.5-N-S1G9

Специф. Номер: 565369

FESTO

за свързване на мотора и контролера за крайни позиции CMFL.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Свойства на проводниците	за теглителни вериги
Степен на замърсяване	3
Клас на защита	в монтирано състояние IP65
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-40 ... 90 °C
Температура на околната среда	-50 ... 90 °C
Мин. радиус на огъване на кабела	65 mm
Структура на кабела	2x0,5 mm <sup>2</sup> +3x(2x0,14 mm <sup>2</sup> )D +1x0,14mm <sup>2</sup> ширмован
Дължина на кабела	2.5 m
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)