


# Присъединителен блок CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

Специф. Номер: 565705

FESTO

M12 connection, for intrinsically safe modules.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Дименциониране W x L x H	(вкл. свързач блок и присъединителна технология) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Тип на закрепване	На междинния блок за връзка CPX-M-GE..
Тегло на продукта	120 g
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	95 % некондензиращ
Клас на защита	IP65
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение (във вградено състояние)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ex-защита (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
ATEX-Категория газ	II (1) G
ATEX-Категория прах	II (1) D
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Ex-взриво защита газ	[Ex ia Ga] IIC
Ex-взриво защита прах	[Ex ia Da] IIIC
Ex-температура на околната среда	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Отдел издаващ сертификати	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен
Електрически извод	4-пинов 4 x конектори А-кодиран M12x1 кръгъл съединител
Брой на входовете	8