


Присъединителна лайсна VABM-L1-10AS-M5-12

Специф. Номер: 566531

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---------------------------------------|
| Растерен размер | 10.5 mm |
| Макс. брой места за вентили | 16 |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Работно налягане | -0.9 ... 10 bar |
| Разрешение | RCM Mark с UL us - Recognized (OL) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на шина | 1.5 Nm |
| Мах. момент на затягане, закрепване на разпределителя | 0.45 Nm |
| Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на преграда | 3 Nm |
| Тегло на продукта | 106 g |
| Пневматичен извод 1 | M5 |
| Пневматичен извод 3 | M5 |
| Пневматичен извод 5 | M5 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material manifold | Алуминиева сплав |