



Щекер с кабел NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2

Специф. Номер: 566665

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Идентификатор на кабела | Без държач за табелка |
| Монтажна позиция | по избор |
| Тегло на продукта | 31 g |
| Електрическа връзка 1, функция | Страна за връзка към полево устройство |
| Електрическа връзка 1, дизайн | Ъглов |
| Електрическа връзка 1, вид на свързването | Щекер |
| Електрическа връзка 1, отвор за кабела | Прав |
| Електрическа връзка 1, технология на свързването | Connection pattern S |
| Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници | 2 |
| Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели | 2 |
| Електрическа връзка 1, тип на закрепването | Snap-in locking |
| Електрическа връзка 2, функция | От страната на контролера |
| Електрическа връзка 2, вид на свързването | 2 single wires |
| Електрическа връзка 2, технология на свързването | отворен край |
| Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници | 2 |
| Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели | 2 |
| обхват на работното напрежение DC | 0 ... 60 V |
| Натоварване на тока при 40°C | 3 A |
| Дължина на кабела | 5 m |
| Свойства на проводниците | Стандарт |
| Диаметър на кабела | 1.3 mm |
| Структура на кабела | 2x0,14 |
| Номинално сечение на проводника | 0.14 mm ² |
| Крайща на проводника | Грубо изключване |
| Клас на защита | IP40 |
| Забележка за степента на защита | в монтирано състояние |
| Температура на околната среда | -5 ... 60 °C |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | ПОМ |
| Цвят на корпуса | черен |
| Material electrical contact | Мед-сплав галванизиран |
| Material insulation | PVC |