

Електрическа свързваща плоча VAVE-L1-1VH3-LP

Специф. Номер: 566715

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Защита на полюсите	биполярен
Допълнителни функции	C гасител за искри
Дисплей за сигналните статуси	LED
Номинално работно напрежение DC	24 V 12 V
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Степен на замърсяване	3
Електрическо присъединяване SPS	-5 - 60 °C
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	1.5 g
Електрически извод	2-пинов Щекер
Заземяване	не е наличен
Тип на закрепване	Клип
Цвят на корпуса	черен
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA