


# Електрическа свързваща плоча VAVE-L1-1H2-LR

Специф. Номер: 566716

★ Основна продуктова гама

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Защита на полюсите	за работно напрежение
Допълнителни функции	С гасител за искри Редуциране на задържащото напрежение
Дисплей за сигналните статуси	LED
Номинално работно напрежение DC	24 V
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Степен на замърсяване	3
Разрешение	RCM Mark
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	1.5 g
Електрически извод	2-пинов Щекер
Заземяване	не е наличен
Тип на закрепване	Клип
Цвят на корпуса	черен
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA