


Електрическа свързваща плоча VAVE-L1-1L1-LR

Специф. Номер: 566726

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Защита на полюсите | за работно напрежение |
| Допълнителни функции | С гасител за искри Редуциране на задържащото напрежение |
| Дисплей за сигналните статуси | LED |
| Номинално работно напрежение DC | 24 V |
| Устойчивост на пикови напрежения | 0.8 kV |
| Степен на замърсяване | 3 |
| Разрешение | RCM Mark |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-EMV-нормала |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 0 - няма корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас на защита | IP40 |
| Температура на околната среда | -5 ... 60 °C |
| Монтажна позиция | по избор |
| Тегло на продукта | 4.6 g |
| Напречно сечение на извода | 0.14 mm ² |
| Електрически извод | Усукан кабел |
| Дължина на кабела | 0.5 m |
| Краища на проводника | Накрайник за проводник |
| Заземяване | не е наличен |
| Тип на закрепване | Клип |
| Цвят на корпуса | черен |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | PA |