


ASI-модул CESA-GW-AS-PB

Специф. Номер: 567032
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2021. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
Димензиониране W x L x H	75 mm x 120 mm x 83 mm
Елементи за управление	4 бутона
индикации на статуса	LCD дисплей Жълт светодиод за режим планиране Зелен светодиод As-i нормален работен режим Зелен светодиод As-i напрежение ОК Зелен светодиод главно устройство за PROFIBUS Зелен светодиод за програмиране на подчинено устройство Зелен светодиод - напрежението е ВКЛЮЧЕНО LED червено грешка при конфигурацията
работно напрежение	AS-i voltage 30 V DC
консумация на ток	200 mA от веригата на AS-интерфейс
Разрешение	C-Tick с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
Температура на складиране	-25 ... 85 °C
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	0 ... 55 °C
тест за нечувствителност срещу удар	съгласно EN 61131-2
тест за нечувствителност срещу вибрации	съгласно EN 61131-2
Тегло на продукта	460 g
Fieldbus интерфейс, скорост на пренос	9,6 kBit/s до 12 MBit/s
Fieldbus интерфейс, комуникационна техника	Букса Sub-D 9-пинов
Fieldbus интерфейс	PROFIBUS по DIN 19245 част 3
Интерфейс за програмиране / диагностика	Сериен интерфейс RS 232
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема