

Линейно задвижване DGC-25- -HD-

Специф. Номер: 567548

FESTO

Други дължини на хода по запитване. Параметрите на натоварване да се вземат от страниците на каталога (PDF)



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Ход	1 ... 5,000 mm
Диаметър на буталото	25 mm
Демпфериране	Демпфер, твърда характеристика Демпфер, мека характеристика
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	капсуловано съчмено водене допълнителна шейна, стандартно отляво допълнителна шейна, стандартно отдясно
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
Работно налягане	2.5 ... 8 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	295 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	295 N
Движеща се маса	2.246 kg
Движеща се маса при 0 mm ход	7.509 kg
Допълнително тегло на 10 mm ход	0.105 kg
Тип на закрепване	с принадлежности
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	Алуминиева сплав
Material seals	NBR TPE-U(PU)