


Редуциране на хода HGPL-HR-63

Специф. Номер: 567831

FESTO

за хващач с дълъг ход HGPL-...



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	63
Регулируем обхват/дължина на крайните позиции	40 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,060 g
Тип на закрепване	завит на хващача
Материал-забележка	RoHS konform
Material plate	Алуминиева сплав