

Шлаух PUN-H-5/16-SI-150-CB

Специф. Номер: 567941

FESTO

одобрен за хранително-вкусовата промишленост.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Външен диаметър в инчове | 5/16 |
| радиус на огъване според дебита | 0.121 Fuß |
| Мин. радиус на огъване | 0.065 Fuß |
| работно налягане в зависимост от температурата | -14.4 ... 145 Psi |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible |
| Food safety | to manufacturer's declaration |
| Температура на околната среда | -31 ... 145 °F |
| Тегло на продукта според дължината | 0.31 oz/ft |
| Цвят | сребърен |
| Твърдост по Шор | D 52 +/-3 |
| Материал-забележка | RoHS konform Без мед и PTFE |
| Информация за материала на шлауха | TPE-U(PU) |