

Шлаух PUN-H-1/8-GN-150-CB

Специф. Номер: 567977

FESTO

одобрен за хранително-вкусовата промишленост.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Външен диаметър в инчове | 1/8 |
| радиус на огъване според дебита | 0.039 ft |
| Мин. радиус на огъване | 0.02 ft |
| Инструкции за употреба | TPE-U Ether basiert |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| работно налягане в зависимост от температурата | -14.4 ... 145 Psi |
| Бележка към работното налягане | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C |
| Работна среда | Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice) |
| Тест на материала - запалване | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Клас чисто помещение | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Температура на околната среда | -31 ... 145 °F |
| Тегло на продукта според дължината | 0.06 oz/ft |
| Пневматичен извод | за конектори с външен диаметър 1/8" |
| Цвят | зелен |
| Твърдост по Шор | D 52 +/-3 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material tubing | TPE-U(PU) |