

# Шлаух PUN-H-5/32-BR-150-CB

Специф. Номер: 567994

FESTO

одобрен за хранително-вкусовата промишленост.



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Външен диаметър в инчове	5/32
радиус на огъване според дебита	0.052 ft
Мин. радиус на огъване	0.02 ft
Инструкции за употреба	TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
работно налягане в зависимост от температурата	-14.4 ... 145 Psi
Бележка към работното налягане	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice)
Тест на материала - запалване	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-31 ... 145 °F
Тегло на продукта според дължината	0.09 oz/ft
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 5/32"
Цвят	кафяв
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)