


# Присъединителна лансна VABM-B6-E-N14-6

Специф. Номер: 568187

FESTO



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Растерен размер	21 mm
Макс. брой места за вентили	6
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на шина	1.5 Nm
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	2 Nm
Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на преграда	5 Nm
Тегло на продукта	530 g
Извод, пилот 12/14	NPT1/8-27
Пневматичен извод 1	NPT1/4-18
Пневматичен извод 3	NPT1/4-18
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав