

# Шлаух PEN-3/8-BL-150-CB

Специф. Номер: 569893

FESTO

външно калибриран, за QS-соединители, полиетилен (не се допуска употреба при производството на хранителни продукти).



## Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър в инчове	3/8
радиус на огъване според дебита	0.131 ft
Мин. радиус на огъване	0.088 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
работно налягане в зависимост от температурата	-14.4 ... 145 Psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-] Вода по декларацията на производителя на <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-22 ... 140 °F
Тегло на продукта според дължината	0.376 oz/ft
Пневматичен извод	за конектори с дъншен диаметър 3/8"
Цвят	син
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	PE