

Шлаух PLN-5/8-NT-150-CB

Специф. Номер: 569903

FESTO

устойчив на химикали и хидролиза.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър в инчове	5/8
радиус на огъване според дебита	0.311 ft
Мин. радиус на огъване	0.197 ft
работно налягане в зависимост от температурата	-14.4 ... 203 Psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода по декларацията на производителя на www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-22 ... 176 °F
Тегло на продукта според дължината	0.881 oz/ft
Пневматичен извод	за конектори с външен диаметър 5/8"
Цвят	неутрален
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	PE