

Шлаух PLN-3/8-BL-150-CB

Специф. Номер: 569917

FESTO

устойчив на химикали и хидролиза.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Външен диаметър в инчове | 3/8 |
| радиус на огъване според дебита | 0.187 ft |
| Мин. радиус на огъване | 0.115 ft |
| работно налягане в зависимост от температурата | -14.4 ... 203 Psi |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода по декларацията на производителя на www.festo.com |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Температура на околната среда | -22 ... 176 °F |
| Тегло на продукта според дължината | 0.403 oz/ft |
| Пневматичен извод | за конектори с дъншен диаметър 3/8" |
| Цвят | син |
| Твърдост по Шор | D 52 +/-3 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material tubing | PE |