

Шлаух PLN-1/2-BL-150-CB

Специф. Номер: 569918

FESTO

устойчив на химикали и хидролиза.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър в инчове	1/2
радиус на огъване според дебита	0.213 Fuß
Мин. радиус на огъване	0.138 Fuß
работно налягане в зависимост от температурата	-14.4 ... 203 Psi
Отдел издаващ сертификати	TZW
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Food safety	to manufacturer's declaration
Температура на околната среда	-22 ... 176 °F
Разрешение	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Тегло на продукта според дължината	0.58 oz/ft
Цвят	син
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на шлауха	PE