


Електрическа свързваща плоча CAPC-F1-E-M12

Специф. Номер: 570042

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Дименсиониране W x L x H	50 mm x 148 mm x 28 mm
Fieldbus интерфейс	2x M12 конектор, 5 - пинов
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
Макс. токозахранване	4 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Разрешение	c UL us - Listed (OL)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	85 g
Дължина на кабела	20 m
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA