

# Шлаух PAN-MF-6X1-SW

Специф. Номер: 570358

FESTO



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	6 mm
радиус на огъване според дебита	35 mm
Вътрешен диаметър	4 mm
Мин. радиус на огъване	15 mm
Отговаря на стандарта	DIN 73378-PA12-PHL
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 2.7 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 27 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 391.5 psi
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Минерално масло
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-60 ... 100 °C
Тегло на продукта според дължината	0.016 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 6 mm
Цвят	черен
Твърдост по Шор	D 65 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	Полиамид 12