



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	14 mm
радиус на огъване според дебита	80 mm
Вътрешен диаметър	10 mm
Мин. радиус на огъване	50 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.7 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 17 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 246.5 psi
Разрешение	TÜV
Maritime classification	see certificate
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Тегло на продукта според дължината	0.077 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 14 mm
Цвят	сребърен
Твърдост по Шор	D 55 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-A