


**L-съединител**  
**QSL-F-G3/8-14**  
Специф. Номер: 570448

**FESTO**



**Информационен лист**

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	8.8 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Уплътнителен пръстен
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure complete temperature range	-0.95 ... 16 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
Клас на корозионна устойчивост KBK	3
Food safety	to manufacturer's declaration
Температура на околната среда	0 ... 150 °C
Разрешение	Germanischer Lloyd
Макс. въртящ момент на затягане	25 Nm
Тегло на продукта	65 g
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	For tubing outside diameter 14 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	Месинг хромиран и никелиран
Информация за материала на уплътнението на резбата	FPM
Информация за материала на уплътнението за шланх	FPM