


# Бобина VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME

Специф. Номер: 570785

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 24 V DC and AC, encapsulation, enhanced safety.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Не
Вътрешен предпазител	Защита със стопяем предпазител
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	H
Характеристика на бобината	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, напрежение 3,5 VA
Допустими колебания на напрежението	-15 % / +10 %
ATEX-Категория газ	II 2G
Ex-взриво защита газ	Ex e mb II T6, T5
ATEX-Категория прах	II 2D
Ex-взриво защита прах	Ex tD A21 IP65 T80°C, T95°C
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
Ex-температура на околната среда	T5, T95°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Отдел издаващ сертификати	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
СЕ-знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ex-защита (ATEX)
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
Клас на защита	IP65
Тегло на продукта	580 g
Електрически извод	Табло вход за кабели, резбован M20x1.5
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Material solenoid coil	PA Стомана