



# Междинна плоча VABF-S4-1-S

Специф. Номер: 570851

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	26 mm
Според стандарта	ISO 15407-2
Монтажна позиция	по избор
Operating pressure MPa	0.3 ... 1 MPa
Работно налягане	3 ... 10 bar
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	295 g
вид на закрепване височина на свързване	като свързваща плоча като единична присъединителна плоча
Извод, пилот 14	Присъединителна плоча размер 26 mm по ISO 15407-2
Пневматичен извод 1	Присъединителна плоча размер 26 mm по ISO 15407-2
Пневматичен извод 4	Присъединителна плоча размер 26 mm по ISO 15407-2
Пневматичен извод 5	Присъединителна плоча размер 26 mm по ISO 15407-2
Материал-забележка	RoHS konform
Material plate	Алуминиева сплав