

Шлаух PAN-M-8X1-NT

Специф. Номер: 572087

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	8 mm
радиус на огъване според дебита	50 mm
Вътрешен диаметър	6 mm
Мин. радиус на огъване	35 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 26 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-:]
Температура на околната среда	-60 ... 100 °C
Тегло на продукта според дължината	0.022 kg/m
Цвят	неутрален
Твърдост по Шор	D 65 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Информация за материала на шлауха	Polyamide 12