


Кабелен щекер NEFU-X22F-M12G4

Специф. Номер: 572225
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	36 mm
Височина	40 mm
Дължина	40 mm
Тип на закрепване	с проходен отвор
Тегло на продукта	30 g
Fieldbus интерфейс	Букса, M12x1, 4-полюсна, A-кодирана
Работно напрежение DC AS-интерфейс	26.5 ... 31.6 V
Номинално работно напрежение DC, AS-интерфейс	26.5 V
Клас на защита	IP65 в монтирано състояние по IEC 60529
Температура на околната среда	-25 ... 75 °C
Температура на складиране	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA
Material cover	PA