


Кабелен щекер NEFU-X24F-1-M12G4

Специф. Номер: 572227
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Ширина | 36 mm |
| Височина | 40 mm |
| Дължина | 40 mm |
| Тип на закрепване | с проходен отвор |
| Тегло на продукта | 60 g |
| Fieldbus интерфейс | Букса, M12x1, 4-полюсна, A-кодирана |
| Работно напрежение DC AS-интерфейс | 26.5 ... 31.6 V |
| Номинално работно напрежение DC, AS-интерфейс | 26.5 V |
| Работно напрежение DC, товарно напрежение | 20.4 ... 26.4 V |
| Номинално работно напрежение DC, товарно напрежение | 24 V |
| Клас на защита | IP65 в монтирано състояние по IEC 60529 |
| Температура на околната среда | -25 ... 75 °C |
| Температура на складиране | -25 ... 85 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | PA |
| Material cover | PA |