


# Съединител

## QVM-5/32T-1/8-U

Специф. Номер: 572279

FESTO



## Информационен лист

| Белег   | Стойност                                   |
|---|--|
| Размер  | Mini                                       |
| Номинален размер                                | 0.094 "                                    |
| Монтажна позиция                                | по избор                                   |
| Конструкция                                     | права форма                                |
| Размер на контейнера                            | 10   |
| Конструкция                                     | Push/Pull-принцип                          |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa                            |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | 0.95 ... 10 bar                            |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi                         |
| Работна среда                                   | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване    |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 1 - Ниска корозия под напрежение           |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                         |
| Температура на околната среда                   | 0 ... 60 °C                                |
| Тегло на продукта                               | 0.071 oz                                   |
| Пневматичен извод 1                             | за шлаух, външен диаметър 5/32"            |
| Пневматичен извод 2                             | за шлаух, външен диаметър 1/8"             |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                              |
| Цвят на освобождаващия пръстен                  | сив  |
| Материал-забележка                              | RoHS konform                               |
| Material housing                                | PBT  |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | високолегирана стомана, неръждаема         |