


Присъединителна лайсна VABM-L1-10G-G18-7-GR

Специф. Номер: 573426

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	10.5 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	7
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	431 g
Извод, пилот 12/14	M5
Извод, пилот 82/84	M5
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Пневматичен извод 5	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав