

Захранващ модул VMPAL-SP-QS8

Специф. Номер: 573645

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	23.2 mm
Дължина	107.3 mm
Интегрирана функция	with electrical interlinking module
Структура на вентилния остров	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	50 g
Пневматичен извод 1	за шлаух с външен диаметър 8 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material supply module	Алуминиева сплав PA-усилен