


линеен портал DHSL-1-EGC70TB-DGSL10

Специф. Номер: 574500

FESTO

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



Информационен лист

Белег	Стойност
група	Линеен портал 1
полезен товар	0 ... 1 kg
задвижване Z-ос	DGSL-10
вид на задвижване Z-ос	пневматичен
ход Z-ос	0 ... 200 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	$\pm 0,01$ mm
задвижване Y-ос	EGC-70-TB
вид на задвижване Y-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 5,000 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	$\pm 0,08$ mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	$\pm 0,08$ mm