


# линеен портал DHSL-2-DGC25S-EGSA50

Специф. Номер: 574505

FESTO

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля  
натиснете върху символа FAX.



## Информационен лист

Белег	Стойност
група	Линеен портал 2
полезен товар	0 ... 2 kg
задвижване Z-ос	EGSA-50
вид на задвижване Z-ос	електрически със шпиндел
междинна позиция Z-ос	произволен
ход Z-ос	0 ... 100 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	± 0,01 mm
точност на повторение в междинна позиция на Z-оста	± 0,01 mm
задвижване Y-ос	DGC-25
вид на задвижване Y-ос	пневматичен
междинна позиция на Y-оста	1-път
ход Y-ос	0 ... 8,500 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	± 0,02 mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	± 0,02 mm