

# линеен портал DHSL-2-DGC25S-DGEA18

Специф. Номер: 574507

FESTO

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля  
натиснете върху символа FAX.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност                           |
|--|------------------------------------|
| група  | Линеен портал 2                    |
| полезен товар  | 0 ... 2 kg                         |
| задвижване Z-ос                                      | DGEA-18                            |
| вид на задвижване Z-ос                               | електрически<br>toothed belt drive |
| междинна позиция Z-ос                                | произволен                         |
| ход Z-ос   | 0 ... 600 mm                       |
| точност на повторение в крайното положение на Z-оста | ± 0,05 mm                          |
| точност на повторение в междинна позиция на Z-оста   | ± 0,05 mm                          |
| задвижване Y-ос                                      | DGC-25                             |
| вид на задвижване Y-ос                               | пневматичен                        |
| междинна позиция на Y-оста                           | 1-път                              |
| ход Y-ос   | 0 ... 8,500 mm                     |
| точност на повторение в крайното положение на Y-оста | ± 0,02 mm                          |
| точност на повторение в междинна позиция на Y-оста   | ± 0,02 mm                          |