


# линеен портал DHSL-6-DGC40S-DGSL20

Специф. Номер: 574517

FESTO

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



## Информационен лист

Белег	Стойност
група	Линеен портал 6
полезен товар	0 ... 6 kg
задвижване Z-ос	DGSL-20
вид на задвижване Z-ос	пневматичен
ход Z-ос	0 ... 200 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	$\pm 0,01$ mm
задвижване Y-ос	DGC-40
вид на задвижване Y-ос	пневматичен
междинна позиция на Y-оста	1-път
ход Y-ос	0 ... 8,500 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	$\pm 0,02$ mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	$\pm 0,02$ mm