


линеен портал DHSL-10-EGC120TB-DGSL25

Специф. Номер: 574525

FESTO

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



Информационен лист

Белег	Стойност
група	Линеен портал 10
полезен товар	0 ... 10 kg
задвижване Z-ос	DGSL-25
вид на задвижване Z-ос	пневматичен
ход Z-ос	0 ... 200 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	$\pm 0,01$ mm
задвижване Y-ос	EGC-120-TB
вид на задвижване Y-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 8,500 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	$\pm 0,08$ mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	$\pm 0,08$ mm