


3D- портал DHSR-1-EGC80TB-EGC70TB-DGSL10

Специф. Номер: 574543

FESTO

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



Информационе н лист

Белег	Стойност
група	3D- портал 1
полезен товар	0 ... 1 kg
задвижване Z-ос	DGSL-10
вид на задвижване Z-ос	пневматичен
ход Z-ос	0 ... 200 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	± 0,01 mm
задвижване Y-ос	EGC-70-TB
вид на задвижване Y-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 1,000 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	± 0,08 mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	± 0,08 mm
задвижване X-ос	EGC-80-TB
вид на задвижване X-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на X-оста	произволен
ход X-ос	0 ... 8,500 mm
точност на повторение в крайното положение на X-оста	± 0,08 mm
точност на повторение в междинна позиция на X-оста	± 0,08 mm