


3D- портал DHSR-2-EGC80TB-EGC80TB-EGSA50

Специф. Номер: 574546

FESTO

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



Информационен лист

Белег	Стойност
група	3D- портал 2
полезен товар	0 ... 2 kg
задвижване Z-ос	EGSA-50
вид на задвижване Z-ос	електрически със шпиндел
междинна позиция Z-ос	произволен
ход Z-ос	0 ... 100 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	± 0,01 mm
задвижване Y-ос	EGC-80-TB
вид на задвижване Y-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 1,500 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	± 0,08 mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	± 0,08 mm
задвижване X-ос	EGC-80-TB
вид на задвижване X-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на X-оста	произволен
ход X-ос	0 ... 8,500 mm
точност на повторение в крайното положение на X-оста	± 0,08 mm
точност на повторение в междинна позиция на X-оста	± 0,08 mm