


Multipol-разпределител NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

Специф. Номер: 574586

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	24 mm
Височина	23 mm
Дължина	87 mm
Индикация за готовност	LED зелен
индикация на статуса	LED жълт
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	58 g
Електрическо свързване 1	Прав конектор, M8, 3 - пинов
Електрическо свързване 2	Прав щекер, M12, 8-пинов
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Натоварване на тока при 40°C	3 A
капацитет на тока за слот	2 A
Клас на защита	IP68
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
Material housing	PBT-усилен
Цвят на корпуса	сив
Material seals	FPM
Material electrical contact	никелиран или позлатен
Material socket	Месинг никелиран