


Щекер NECU-S1W9-C2-ACO

Специф. Номер: 574588

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	4-40 UNC-2B
Тегло на продукта	59 g
Fieldbus интерфейс	Sub-D, 9-полюсен, цокъл
Електрическо свързване 1	Конектор, sub-D, 9пинов
Електрическо свързване 2	Лустер клема, подлежи на екраниране
Baud rate	1 Mbit/s
Допустим диаметър на кабела	8 mm 8 mm
Напречно сечение на извода	0.14 ... 0.5 mm ²
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	75% at 25°C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material housing	PC-подсилено