



DUO-кабел NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

Специф. Номер: 574591

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
обхват на работното напрежение AC	0 ... 60 V
Устойчивост на пикови напрежения	1.5 kV
Натоварване на тока при 40°C	2 A
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
Електрическо свързване 1	Straight plug, M8x1, 4-pin
Електрическо свързване 2	Straight socket, 2xM8, 3-pin
Диаметър на кабела	3.1 mm
Дължина на кабела	1 m
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала, доза	PUR
Информация за материала на корпуса	PUR
Информация за материала на щекерните контакти	Месинг позлатен