



Вертикална захранваща плоча VABF-L1-P3A3-M7

Специф. Номер: 574592

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Растерен размер	10.5 mm
Макс. брой места за вентили	1
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Разрешение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	0.45 Nm
Тегло на продукта	220 g
Пневматичен извод 1	M7
Материал-забележка	RoHS konform
Material plate	Алуминиева сплав