


# Система компактна камера SBOC-M-R1B-H

Специф. Номер: 574642

FESTO

Високоскоростна камера за диагностика и поддръжка в системнер. Камера с 1/2" монохроматичен CMOS сензор, резолюция 640\*480 пиксела максимум 2100 кадъра/s, 100 Mbit/s Ethernet интерфейс.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Резолюция на сензорите	640 x 480 Pixel (VGA)
закрепване на лещата	C5-монтаж (C-монтаж с защитен тубус на обектива)
зрително поле	Зависим от избраният обектив
Ширина	45 mm
Височина	45 mm
Дължина	139.4 mm
Макс. остатъчен ток	1,5 A на 24 V-изходи
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при изходи без товар	120 mA
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас на защита	IP65 IP67
Условия на околната среда	Ширмовка против екстремни външни влияния Най-чистия възможен околнен въздух
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Разрешение	C-Tick с UL us - Recognized (OL)
Тегло на продукта	182 g
Време за експозиция	1 µs ... 1,000 ms
Размер на картината (пълна картина)	241 fps
Тип на сензорите	монохромен
работно разстояние	Зависим от избраният обектив
Ethernet, скорост на предаване на данните	100 Mbit/s
Ethernet, поддържани протоколи	TCP/IP
Ethernet, присъединителен щекер	Щекер M12
Ethernet, Bus-интерфейс	IEEE802.3U (100BaseT)
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Material cover	ABS- усилен
Material housing	Алуминий елоксиран