



Разпределител с времезакъснение VZO-3-PK-3

Специф. Номер: 5754

FESTO

нормално отворен, на 2п-свързваща плоча с нипелна връзка за шлаху NW 3.

При включване на допълнителен обем са възможни съответно по-дълги времена.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	2 mm
Тип на задействане	пневматичен
Конструкция	Разпределител с възвратна пружина
Overlap	Underlap
Забележка за принудителното динамизиране	Честота на превключване - най- малко веднъж седмично
Работно налягане	2.5 ... 8 bar
Стандартен номинален дебит	60 l/min
Регулируемо времезакъснение	0.25 ... 5 s
Пауза за ресет	≥ 50 ms
Повтаряемост, времеви настройки	$\pm 0,5$ s
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Управляващ флуид	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	150 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло на монтажна рамка по избор:
Пневматичен извод	PK-3
Material housing	Цинкова отливка