


# Редуциращ нипел NPFB-R-G34-G12-MF

Специф. Номер: 575668

FESTO

За свързване към тръби.

При използване на R и G цапфи с резба се препоръчва като допълнително уплътнение да се използва уплътнителна лента с резба или течен уплътнител. За уплътняване на G цапфата може да се използва също така и аксиален уплътняващ пръстен от мек алуминий AL 99.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност  |
|--|---|
| Информация за материала на резбовия съединител | Месинг<br>никелиран                                     |
| Размер на контейнера                           | 10  |
| Работно налягане                               | -0.95 ... 40 bar  |
| Работна среда                                  | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:--] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK             | 1   |
| Температура на околната среда                  | -20 ... 150 °C  |
| Тегло на продукта                              | 51 g  |
| Пневматичен извод 1                            | G3/4  |
| Пневматичен извод 2                            | G1/2  |
| Материал-забележка                             | RoHS konform  |