


# Щекер NECU-M-S-A12G4-IS

Специф. Номер: 575719

FESTO



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61076-2-101
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	38 g
Електрически извод	4-пинов Federzugklemme M12x1 Щекер прав
Кодирание на пиновете	A
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Натоварване на тока при 40°C	4 A
Допустим диаметър на кабела	4 ... 8 mm
Напречно сечение на извода	0.14 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material housing	Цинкова отливка никелиран
Material electrical contact	Бронз позлатен