


Щекер NECC-S1G9-C2-M

Специф. Номер: 576031

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Височина	39,4 mm
Дължина	58 mm
Тегло на продукта	24 g
Fieldbus интерфейс	Sub-D, 9-полюсен, цокъл
Електрически извод	9 пин / 9 пин Sub-D/клема с резба
Baud rate	1 Mbit/s
Допустим диаметър на кабела	8 mm 8 mm
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-20 ... 70 °C
СЕ-знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост КВК	1 - Ниска корозия под напрежение