

# Присъединителен блок VABM-B10-20E-G38-6

Специф. Номер: 576343

FESTO



## Информационен лист

| Белег                              | Стойност                           |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Растрен размер                     | 22 mm                              |
| Монтажна позиция                   | по избор                           |
| Макс. брой места за вентили        | 6                                  |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity                    | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Тегло на продукта                  | 1,425 g                            |
| Тип на закрепване                  | с проходен отвор                   |
| Извод, пилот 12                    | G1/8                               |
| Извод, пилот 14                    | G1/8                               |
| Пневматичен извод 1                | G3/8                               |
| Пневматичен извод 3                | G3/8                               |
| Пневматичен извод 5                | G3/8                               |
| Материал-забележка                 | RoHS konform                       |
| Material manifold                  | Алуминиева сплав                   |