

# Р-лайсна VABM-B10-20-N38-4-P53

Специф. Номер: 576377

FESTO



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Растерен размер	22 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	4
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	310 g
Тип на закрепване	с монтажна скоба
Пневматичен извод 1	3/8 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав